

Spirálová hadice z plastu PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Číslo dílu: 533466

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pracovní délka	4.8 m
Vnější Ø	11.7 mm
Délka bloku	1.172 m
Poloměr ohybu významný pro průtok	65 mm
Vnitřní Ø	7.9 mm
Průměr svinutí	51 mm
Počet závitů	41
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...13 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-40 °C...60 °C
Jmenovitý utahovací moment	12.5 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	480 g
Připojení pneumatiky 1	Vnější závit G3/8
Pneumatické připojení 2	vnější závit G3/8
Barva	modrá
Tvrdost Shore	A 87 +/- 3
Materiál připojovacího závitu	mosaz poniklováno
Materiál ochrany proti zlomení	POM
Materiál hadice	TPE-U(PU)