

## Převlečná matice MCK-PK-3-KD

Číslo dílu: 533672

**FESTO**



### Technické údaje

| Parametr                             | Hodnota                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                             | vnitřní závit M6x0,75                                                                    |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                      |
| Třída odolnosti korozi KBK           | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                                      |
| Shoda s LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                                           |
| Okolní teplota                       | -10 °C...60 °C                                                                           |
| Připojení pneumatiky 1               | pro hadici s vnějším Ø 4 mm<br>pro nátrubek s vnitřním průměrem 3 mm s převlečnou maticí |
| Materiál převlečné matice            | tvárná slitina hliníku, poniklováno                                                      |
| Upozornění k materiálu               | v souladu s RoHS                                                                         |