

Převlečná matice MCK-PK-9-KD

Číslo dílu: 533675

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	vnitřní závit M16x1
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Připojení pneumatiky 1	pro nátrubek s vnitřním Ø 9 mm s převlečnou maticí
Materiál převlečné matice	tvárná slitina hliníku, poniklováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS