

Kulový kohout VAPB-1/4-F-40-F03

Číslo dílu: 534302

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	2 cestný kulový kohout
Druh ovládání	mechanick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	Rp1/4
Indikace spínací polohy	směr drážky = směr průtoku
Připojovací obrazec na přírubě	F03
Vnitřní Ø	10 mm
Jmenovitá světlost DN	8
Funkce ventilu	2/2
Směr proudění	reverzibilní
Jmenovitý tlak armatury PN	40
Odtrhový moment při rozdílu tlaků, jmenovitý tlak armatury PN	5 Nm
Odtrhový moment při rozdílu tlaků 10 barů	3.5 Nm
Vychází z norem	ISO 5211
Médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [·:·:·] netečné plyny voda neutrální kapaliny
Teplota média	-20 °C...150 °C
Průtok Kv	5.9 m³/h
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno
Číslo materiálu tělesa	2.0402 CW617N
Materiál těsnění sedla	PTFE

Parametr	Hodnota
Materiál těsnění	HNBR PTFE
Materiál koule	mosaz tvrdě chromováno
Číslo materiálu koule	2.0401 CW614N
Materiál hřídele	mosaz
Míslo materiálu hřídele	2.0401 CW614N
Hmotnost výrobku	500 g
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi