

Připojovací deska CDSV5.0-AS-1/8

Číslo dílu: 534434

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|--|--|
| Max. počet pozic pro ventily | 1 |
| Jmenovité provozní napětí DC | 24 V |
| Třída odolnosti korozi KBK | 3 - silné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Teplota média | -5 °C...50 °C |
| Hladina akustického tlaku | 75 dB(A) |
| Stupeň krytí | IP65 IP66 IP67 NEMA 4 |
| Okolní teplota | -5 °C...50 °C |
| Hmotnost výrobku | 690 g |
| Elektrické připojení | kabel |
| Způsob upevnění | s průchozí dírou s vnitřním závitem |
| Připojení otvoru pro odvětrání ("dýchání") mechaniky | M5 |
| Připojení odvětrání řídicího tlaku vzduchu 82/84 | M5 |
| Připojení řídicího tlaku 12 | M5 |
| Připojení řídicího tlaku vzduchu 14 | M5 |
| Připojení pneumatiky 1 | G1/8 |
| Pneumatické připojení 2 | G 1/8 |
| Pneumatické připojení 3 | G1/8 |
| Pneumatické připojení 4 | G1/8 |
| Připojení pneumatiky 5 | G1/8 |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |