


# nástavba s koncovými spínači DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

č. dílu: 534473

FESTO

pro kyvné pohony s montážním rozhraním dle VDI/VDE 3845.  
Vhodné pro všechny kyvné pohony DAPS a pro pohony DRD/DRE velikosti 4 až 225. Pro kyvné pohony DRD/DRE velikost 1 až 2 resp. 375 až 880 je možná montáž jen prostřednictvím adaptéru DAPZ-SBZ-...



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
konstrukční tvar	úhlový
montážní poloha	libovol.
odolnost zkratu	ano
síťová sběrnice	AS-interface: konektor pro plochý kabel
funkce spínaného prvku	vypínač
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
princip měření	indukční
indikace polohy sepnutí	ne
izolační napětí	50 V
jmenovité provozní napětí DC	30 V
napěťová pevnost	0.8 kV
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-25 ... 85 °C
upozornění týkající se síťové sběrnice	AS-Interface
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	EPDM
informace o materiálu krytu tělesa	PC
informace o materiálu patice tělesa	PA
informace o materiálu konzoly	PA