


Konektor
FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B
Číslo dílu: 534497

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	20 mm
Výška	62 mm
Délka	61 mm
Hmotnost výrobku	60 g
Rozhraní průmyslové sítě	1x 9 pérových svorek
Přípustný průměr kabelu	5 mm...10 mm
Stupeň krytí	IP65 IP67 v namontovaném stavu podle IEC 60529
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	95 % bez kondenzace
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál převlečné matice	mosaz
Materiál šroubů	ocel
Materiál těsnění	NBR