

Redukční ventil s filtrem MS12-LFR

Číslo dílu: 535022

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Řada	MS
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací otočná hlavice s integrovaným zámkem s příslušenstvím, uzamykatelný
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Odpouštění kondenzátu	automaticky automaticky, ovládáno elektricky ručně tlačítkem ručně otočné
Konstrukce	regulátor s filtrem a manometrem
Stupeň odlučování kondenzátu	75 %
Indikace tlaku	manometrem
Max. hystereze tlaku	0.4 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:4:-] stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:-] netečné plyny
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [6:4:4] stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění	volitelně: montáž do vedení s příslušenstvím
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádoby	tvárná slitina hliníku