

Filtr
MS12N-LF
Číslo dílu: 535026

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Řada	MS
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Odpouštění kondenzátu	automaticky automaticky, ovládáno elektricky ručně tlačítkem ručně otočné
Konstrukce	Sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem
Stupeň odlučování kondenzátu	75 %
Provozní tlak	0.8 bar...20 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] netečné plyny
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Připojení pneumatiky 1	interní
Pneumatické připojení 2	interní
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádoby	tvárná slitina hliníku