

Ventil s pomalým náběhem tlaku MS12-DE

Číslo dílu: 535034

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce odvětrání	lze škrtit
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Pomocné ruční ovládání	s aretací tlačítkem
Konstrukce	Píst-uložení
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Způsob řízení	nepřímo řízené
Napájení řídicím tlakem	interní
Směr proudění	není reverzibilní
Funkce ventilu	2/2
Indikace spínací polohy	s příslušenstvím
Provozní tlak	3 bar...16 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Doba sepnutí	100%
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	3800 g
Indikace stavu signálu	s příslušenstvím
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku