

Spínací ventil MS12N-EM

Číslo dílu: 535036

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	pístové šoupátko
Druh ovládání	ruční
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Způsob řízení	přím.
Funkce ventilu	3/2, bistabilní
Provozní tlak	0 bar...20 bar
Překrytí	pozitivní překrytí
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	25000 l/min...32000 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Montážní poloha	libovoln.
Směr proudění	není reverzibilní
Hmotnost výrobku	3900 g
Pneumatické připojení 3	G1
Napájení řídicím tlakem	interní
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku