

Ventil s pomalým náběhem tlaku MS12N-DL

Číslo dílu: 535038

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce odvětrání	lze škrtit
Druh ovládání	pneumatick.
Montážní poloha	libovoln.
Pomocné ruční ovládání	žádn.
Konstrukce	Píst-uložení
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Způsob řízení	přím.
Napájení řídicím tlakem	interní
Směr proudění	není reverzibilní
Funkce ventilu	2/2
Provozní tlak	2 bar...20 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	3600 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku