

**Jemný filtr
MS12-LFM**
Číslo dílu: 535042

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Řada	MS
Velikost	12
Konstrukce	Filtr s vlákny
Odpouštění kondenzátu	automaticky automaticky, ovládáno elektricky ručně tlačítkem ručně otočné
Provozní tlak	0.08 MPa...2 MPa 0.8 bar...20 bar 11.6 psi...290 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:::4] netečné plyny
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál filtru	borsilikátová vlákna
Materiál nádoby	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS