

Maznice MS12N-LOE

Číslo dílu: 535044

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Řada	MS
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Provozní tlak	1 bar...16 bar
Minimální průtok pro funkci maznice	400 l/min
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Viskozita oleje	ISO VG 32
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádoby	tvárná slitina hliníku