


# Rozbočovací modul MS4N-FRM-1/4-I-Z

Číslo dílu: 536981

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                | Hodnota                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montážní poloha                                         | libovoln.                                                      |
| Konstrukce                                              | rozbočovací modul<br>se zpětnou funkcí                         |
| Provozní tlak                                           | 0 bar...10 bar                                                 |
| Normální jmenovitý průtok v hlavním směru proudění 1->2 | 1750 l/min                                                     |
| Normální jmenovitý průtok, výstup nahoru                | 500 l/min                                                      |
| Normální jmenovitý průtok, výstup dolů                  | 500 l/min                                                      |
| Provozní médium                                         | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>netečné plyny |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                  | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)       |
| Třída odolnosti korozi KBK                              | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovací teplota                                      | -10 °C...60 °C                                                 |
| Vhodnost pro použití v potravinářství                   | viz rozšířené informace o materiálu                            |
| Teplota média                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Okolní teplota                                          | -10 °C...60 °C                                                 |
| Hmotnost výrobku                                        | 160 g                                                          |
| Připojení pneumatiky 1                                  | 1/4 NPT                                                        |
| Pneumatické připojení 2                                 | NPT1/4                                                         |
| Pneumatické připojení 3                                 | 1/4 NPT                                                        |
| Pneumatické připojení 4                                 | NPT1/4                                                         |
| Upozornění k materiálu                                  | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál tělesa                                         | tlakový odlitek z hliníku                                      |