


Připojovací deska-SET MS12-AGH

Číslo dílu: 537137

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Řada	MS
Montážní poloha	libovoln.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1300 g
Připojení pneumatiky 1	G1 1/2
Pneumatické připojení 2	G 1 1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku
Materiál těsnění	NBR