


Filtr s aktivním uhlím MS12-LFX-G-U

Číslo dílu: 537155

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Řada	MS
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Odpouštění kondenzátu	ručně otočné
Konstrukce	Filtr s vlákny
Provozní tlak	0 bar...20 bar
Provozní médium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] netečné plyny
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Teplota média	5 °C...30 °C
Zbytkový obsah oleje	0.003 mg/m ³
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	7000 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s upevňovacím úhelníkem volitelně:
Materiál krytu	PA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál průhledového skla kovové nádoby	PC
Materiál těsnění	NBR
Materiál filtru	aktivní uhlí vlákna
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádoby	tvárná slitina hliníku
Materiál průhledového skla	PC