

Maznice MS12-LOE-G-U

Číslo dílu: 537156

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Řada	MS
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Konstrukce	Proporcionální standardní maznice vytvářející olejovou mlhu
Max. plnicí množství oleje	1500 cm ³
Ochrana nádoby	integrováno jako kovová nádoba
Provozní tlak	1 bar...16 bar
Minimální průtok pro funkci maznice	400 l/min
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	20000 l/min...22000 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	0 °C...60 °C
Viskozita oleje	ISO VG 32
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	6500 g
Způsob upevnění	volitelně: montáž do vedení s upevňovacím úhelníkem
Připojení pneumatiky 1	interní
Pneumatické připojení 2	interní
Materiál krytu	PA
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádoby	tvárná slitina hliníku