



Zesilovač tlaku

DPA-40-16

Číslo dílu: 537274

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Průměr pístu	40 mm
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Zesilovač tlaku se dvěma písty
Indikace tlaku	připraven G1/8
Výstupní tlak 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Provozní tlak	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar 36.25 psi...145 psi
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.45 MPa...1.6 MPa
Rozsah regulace tlaku	4.5 bar...16 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	65.25 psi...232 psi
Vstupní tlak 1	2.5 bar...10 bar
Vstupní tlak 1 MPa	0.25 MPa...1 MPa
Vstupní tlak 1 psi	36.25 psi...145 psi
Upozornění k rozsahu regulace tlaku	Při maximálně napnuté regulační pružině může být maximální výstupní tlak překročen o 40 %.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	5 °C...60 °C
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1500 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Pneumatické připojení 3	M7
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS