

Pro zaslepení přívodů na ventilu nebo krycí desce.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
velikost balení	10
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.9 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti koroze KBK	2
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	5 g
připojení pneumatiky 1	vložka 18 mm
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu záslepek	vyztužený PA
informace o materiálu oddělovacího prvku	ocel
informace o materiálu O-kroužku	NBR