


Redukční ventil s filtrem LFR-1/4-DB-7-O-MINI

Číslo dílu: 537647

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Mini
Šířka	44 mm
Řada	DB
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Jemnost filtru	40 µm
Odpouštění kondenzátu	ručně otočné
Konstrukce	Redukční ventil s filtrem, bez manometru
Funkce regulátoru	se sekundárním odvětráním se zpětným odvětráním
Indikace tlaku	připraven G1/8
Provozní tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...7 bar
Max. hystereze tlaku	0.5 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1200 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-9:-] netečné plyny
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertní plyny
Teplota média	-5 °C...50 °C
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	200 g
Způsob upevnění	volitelně: montáž do vedení s průchozí dírou s upevňovacím úhelníkem
Připojení manometru	G1/8
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Materiál těsnění	NBR
Materiál otočné hlavice	POM
Materiál filtru	PE
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál nádoby	PC