


jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-1/8-DB-7-MINI

č. dílu: 537655

FESTO

Kombinace redukčního ventilu s filtrem a maznicí, maximální výstupní tlak 7 barů, filtr 40 µm. S manometrem a přímo řízeným redukčním ventilem.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
šířka	88 mm
řada	DB
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	svisle +/- 5°
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	filtr, redukční ventil a maznice
stupeň filtrace	40 µm
funkce regulátoru	se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
max. tlaková hystereze	0.5 bar
normální jmenovitý průtok	>= 550 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:-] inertní plyny
schválené oleje	speciální olej Festo v balení 1 l označení pro objednávky: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 viskozita 32 mm ² /s při 40°C třída ISO VG 32 podle ISO 3448
třída odolnosti korozi KBK	1
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:8:-] inertní plyny
teplota média	-5 ... 50 °C
viskozita oleje	ISO VG 32
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	300 g
typ upevnění	dle volby: instalace vedení průchozí dírou s upevňovacím úhelníkem
připojení manometru	G1/8
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu otočné hlavice	POM
informace o materiálu filtru	PE
informace o materiálu pouzdra	zesílený PA
informace o materiálu nádobky	PC