


# Vysílač SOEG-S-M18-S-L

Číslo dílu: 537703

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                    | Hodnota                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tvar                                        | kulatý                                              |
| Odpovídá normám                             | EN 60947-5-2                                        |
| Certifikát                                  | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)                   |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)          | podle směrnice EU-EMV<br>podle směrnice EU-RoHS     |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)        | podle předpisů UK pro EMC<br>podle předpisů UK RoHS |
| Měřená veličina                             | poloha                                              |
| Princip měření                              | optoelektronicky                                    |
| Metoda měření                               | jednocestná světelná závora<br>vysílač              |
| Druh světla                                 | červená                                             |
| Dosah                                       | 20000 mm                                            |
| Okolní teplota                              | -25 °C...55 °C                                      |
| Odolnost zkratu                             | pulsní                                              |
| Rozsah provozního napětí, DC                | 10 V...36 V                                         |
| Zbytkové zvlnění                            | 20 %                                                |
| Proud při chodu naprázdno                   | 15 mA                                               |
| Ochrana proti přepólování                   | pro všechny elektrické připojky                     |
| Elektrické připojení                        | 3 piny<br>M12x1<br>konektor                         |
| Velikost                                    | M18x1                                               |
| Způsob upevnění                             | kontramaticí                                        |
| Utahovací moment                            | 20 Nm                                               |
| Hmotnost výrobku                            | 40 g                                                |
| Materiál tělesa                             | mosaz<br>chromováno                                 |
| Materiál převlečné matice                   | mosaz<br>pochromováno                               |
| Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu | -5 °C...55 °C                                       |
| Stupeň krytí                                | IP65<br>IP67                                        |

| Parametr                   | Hodnota                             |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B2-L                      |