

Kyvná příruba SNCL-20

Číslo dílu: 537792

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	20
Vychází z norem	ISO 21287
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...90 °C
Hmotnost výrobku	38 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	Tvárný legovaný hliník,
Materiál ložiska	plast
Materiál šroubů	ocel pozinkováno