

Kyvná příruba SNCL-25-R3

Číslo dílu: 537797

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Vychází z norem	ISO 21287
Varianty	vysoká ochrana proti korozi
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...90 °C
Hmotnost výrobku	41 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	Tvárný legovaný hliník, s ochranným povlakem
Materiál ložiska	plast
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel