


# Vakuometr FVAM-63-V1/0-G1/4-EN

Číslo dílu: 537813

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitá velikost manometru           | 63                                                                                                     |
| Poloha připojení                       | na zadní straně uprostřed                                                                              |
| Vychází z norem                        | DIN EN 837-1                                                                                           |
| Druh těsnění na závitovém čepu         | Potah                                                                                                  |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                                                              |
| Konstrukce                             | Manometr s Bourdonovým perem                                                                           |
| Rozsah zobrazení                       | -1 bar...0 bar<br>-30 in Hg...0 in Hg                                                                  |
| Stupnice                               | dvojitá stupnice<br>bar (vnější)<br>inch hg (vnitřní) / psi (vnitřní)                                  |
| Provozní tlak                          | -1 bar...0 bar                                                                                         |
| Ochrana proti výbuchu                  | dbejte na upozornění v osvědčení<br>zóna 1 (ATEX)<br>zóna 2 (ATEX)<br>zóna 21 (ATEX)<br>zóna 22 (ATEX) |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                          |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                                               |
| Faktor trvalého zatížení               | 0.75                                                                                                   |
| Faktor střídavého zatížení             | 0.66                                                                                                   |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 0 - žádné nároky na odolnost korozi                                                                    |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                      |
| Teplota média                          | -20 °C...60 °C                                                                                         |
| Okolní teplota                         | -10 °C...60 °C                                                                                         |
| Hmotnost výrobku                       | 121 g                                                                                                  |
| Třída přesnosti měření                 | 2,5                                                                                                    |
| Způsob upevnění                        | montáž do panelu                                                                                       |
| Pneumatické připojení                  | G1/4                                                                                                   |
| Materiál závitového čepu               | mosaz                                                                                                  |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                                                       |
| Materiál tělesa                        | ABS                                                                                                    |

| Parametr                   | Hodnota |
|----------------------------|---------|
| Materiál průhledového skla | PMMA    |