

Elektronický modul VMPA2-MPM-EMM-4

Číslo dílu: 537986

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. počet pozic pro ventily	2
Maximální počet cívek ventilů	4
Jmenovitý proud na sepnutí, na každou elektromagnetickou cívku	100 mA až 30 ms
Jmenovitý proud při omezení proudu	20 mA po 30 ms
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	20 g
Materiál tělesa	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS