

# Připojovací kabel NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

Číslo dílu: 538223

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                    | Hodnota                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Způsob upevnění                             | 4-40 UNC-2B                          |
| Hmotnost výrobku                            | 670 g                                |
| Elektrické připojení 1                      | zásuvka, Sub-D, 25 pinů              |
| Elektrické připojení 2                      | volné konce, 15 vodičů               |
| Jmenovité provozní napětí DC                | 24 V                                 |
| Délka kabelu                                | 5 m                                  |
| Vlastnosti kabelu                           | standard                             |
| Min. poloměr ohybu kabelu                   | 90 mm                                |
| Průměr kabelu                               | 9 mm                                 |
| Konstrukce kabelu                           | 15 x 0,34 mm <sup>2</sup>            |
| Stupeň krytí                                | IP65<br>IP67<br>v namontovaném stavu |
| Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu | -5 °C...50 °C                        |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)          | podle směrnice EU-RoHS               |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)        | podle předpisů UK RoHS               |
| Shoda s LABS                                | VDMA24364-B2-L                       |
| Upozornění k materiálu                      | v souladu s RoHS                     |
| Třída odolnosti korozi KBK                  | 2 - mírné nároky na odolnost korozi  |
| Materiál pláště kabelu                      | PVC                                  |
| Materiál tělesa                             | PBT                                  |
| Materiál převlečné matice                   | PA                                   |
| Materiál těsnění                            | TPE-O                                |