

Připojovací kabel NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

Číslo dílu: 538225

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	4-40 UNC-2B
Hmotnost výrobku	490 g
Elektrické připojení 1	zásuvka, Sub-D, 25 pinů
Elektrické připojení 2	volný konec, 25 žil
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Délka kabelu	2.5 m
Vlastnosti kabelu	standard
Min. poloměr ohybu kabelu	105 mm
Průměr kabelu	10.5 mm
Konstrukce kabelu	20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ²
Stupeň krytí	IP65 IP67 v namontovaném stavu
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...50 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC
Materiál tělesa	PBT
Materiál převlečné matice	PA
Materiál těsnění	TPE-O