

Tlumič hluku UOM-1/4

Číslo dílu: 538432

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh těsnění na závitovém čepu	bez těsnění
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	otevřený tlumič hluku
Provozní tlak vakuového ejektoru	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Způsob upevnění	lze našroubovat
Hmotnost výrobku	11.1 g
Pneumatické připojení	G1/4
Materiál vložky tlumiče	PU, pěna
Materiál závitového čepu	POM
Materiál tělesa	POM
Materiál vnitřní trubky	tvárná slitina hliníku