

Odpuštění kondenzátu PWEA-AC-6A

Číslo dílu: 538679

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Pomocné ruční ovládání	tlačítkem
Odpuštění kondenzátu	automaticky
Konstrukce	externě elektricky plně automaticky
Měřená veličina	stav naplnění
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
Ovládací prvky	fóliová klávesnice s testovacím tlačítkem
Indikace provozuschopnosti	LED
Indikace stavu sepnutí	LED
Provozní tlak	0.8 bar...16 bar
Výstup alarmu	kontaktní
Jmenovité provozní napětí, AC	115 V
Jmenovitý výkon odpuštění kondenzátu	2 VA
Frekvence sítě	50 Hz...60 Hz
Certifikát	C-Tick
Značka KC	KC-EMC
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	1 °C...60 °C
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529 III
Okolní teplota	1 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	700 g

Parametr	Hodnota
Elektrické připojení	šroubová svorka
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení odpouštění kondenzátu	PK-8
Pneumatické připojení	G1/2
Materiál nádoby na kondenzát	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	plast