

# Odpouštění kondenzátu PWEA-AC-7A

Číslo dílu: 538680

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                              | Hodnota                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druh ovládání                         | elektrick.                                                                                                  |
| Montážní poloha                       | svisle +/- 5°                                                                                               |
| Pomocné ruční ovládání                | tlačítkem                                                                                                   |
| Odpouštění kondenzátu                 | automaticky                                                                                                 |
| Konstrukce                            | externě elektricky plně automaticky                                                                         |
| Měřená veličina                       | stav naplnění                                                                                               |
| Funkce ventilu                        | 3/2, v klidu uzavř., monostabil.                                                                            |
| Ovládací prvky                        | fóliová klávesnice<br>s testovacím tlačítkem                                                                |
| Indikace provozuschopnosti            | LED                                                                                                         |
| Indikace stavu sepnutí                | LED                                                                                                         |
| Provozní tlak                         | 0.8 bar...16 bar                                                                                            |
| Výstup alarmu                         | kontaktní                                                                                                   |
| Jmenovité provozní napětí, AC         | 230 V                                                                                                       |
| Jmenovitý výkon odpouštění kondenzátu | 2 VA                                                                                                        |
| Frekvence sítě                        | 50 Hz...60 Hz                                                                                               |
| Certifikát                            | C-Tick                                                                                                      |
| Značka KC                             | KC-EMC                                                                                                      |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)    | podle směrnice EU-EMV<br>podle směrnice EU pro nízká napětí                                                 |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)  | podle předpisů UK pro EMC<br>podle předpisů UK RoHS<br>podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky |
| Provozní médium                       | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:-]                                                               |
| Třída odolnosti korozi KBK            | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                                                         |
| Shoda s LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| Skladovací teplota                    | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Teplota média                         | 1 °C...60 °C                                                                                                |
| Stupeň krytí                          | IP65<br>podle IEC 60529<br>III                                                                              |
| Okolní teplota                        | 1 °C...60 °C                                                                                                |
| Hmotnost výrobku                      | 700 g                                                                                                       |

| Parametr                        | Hodnota                |
|---------------------------------|------------------------|
| Elektrické připojení            | šroubová svorka        |
| Způsob upevnění                 | montáž do vedení       |
| Připojení odpouštění kondenzátu | PK-8                   |
| Pneumatické připojení           | G1/2                   |
| Materiál nádoby na kondenzát    | tvárná slitina hliníku |
| Upozornění k materiálu          | v souladu s RoHS       |
| Materiál tělesa                 | plast                  |