


Unášeč FKC-18

Číslo dílu: 538714

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	18
Radiální odchylka +/-	2.5 mm
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Krátkodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	3000 N
Dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	1400 N
Hmotnost výrobku	96.8 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál kloubu	zesílený PA
Materiál kulového čepu	silně legovaná ocel
Materiál desky	Tvárný legovaný hliník,