

# Rotační rozdělovač GF-1/4-2

Číslo dílu: 539288

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost                     | 8 mm                                                                     |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                                |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi        |
| Normální jmenovitý průtok 1.1-2.1      | 1250 l/min                                                               |
| Normální jmenovitý průtok 1.2-2.2      | 2020 l/min                                                               |
| Max. otáčky                            | 300 1/min                                                                |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>voda (tekutá, bez ledu) |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | při provozu s vodou použijte filtr 5 µm<br>je možný mazaný provoz        |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Okolní teplota                         | -10 °C...80 °C                                                           |
| Max. osová síla                        | 100 N                                                                    |
| Max. radiální síla                     | 300 N                                                                    |
| Hmotnost výrobku                       | 2950 g                                                                   |
| Připojení pneumatiky 1                 | G1/4                                                                     |
| Pneumatické připojení 2                | G 1/4                                                                    |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                         |
| Materiál tělesa                        | mosaz, poniklováno                                                       |
| Materiál hřídele                       | silně legovaná ocel                                                      |