

Rotační rozdělovač GF-1/2-2

Číslo dílu: 539289

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	15 mm
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normální jmenovitý průtok 1.1-2.1	4440 l/min
Normální jmenovitý průtok 1.2-2.2	7380 l/min
Max. otáčky	300 1/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	při provozu s vodou použijte filtr 5 µm je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Max. osová síla	100 N
Max. radiální síla	400 N
Hmotnost výrobku	7380 g
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno
Materiál hřídele	silně legovaná ocel