

Rotační rozdělovač GF-1/2-1/4

Číslo dílu: 539292

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	15 mm
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normální průtok 1-2.1 (6->0)	4050 l/min
Normální průtok 1-2.X otevřeno (6->0)	14130 l/min
Max. otáčky	2500 1/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	při provozu s vodou použijte filtr 5 µm je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Max. utahovací moment	8 Nm
Max. osová síla	50 N
Max. radiální síla	250 N
Jmenovitý utahovací moment	4.25 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	1190 g
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno
Materiál hřídele	silně legovaná ocel