


Vícepólový konektor CPV14-VI-P2-1/8-D

Číslo dílu: 539502

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX)
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK EX podle předpisů UK RoHS
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX)
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 1 (IEC-EX) zóna 1 (UKEX) zóna 2 (ATEX) zóna 2 (IEC-EX) zóna 21 (ATEX) zóna 21 (IEC-EX) zóna 21 (UKEX) zóna 22 (ATEX) zóna 22 (IEC-EX)
Úřad, který vydal certifikát	IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
Kategorie ATEX pro plyny	II 2G
Kategorie ATEX pro prach	II 2D
Typ ochrany proti výbuchu plynu	Ex eb IIC Gb
Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu	Ex tb IIIC Db
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	-10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	350 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál desky	Tvárný legovaný hliník,