

Zásuvka MSSD-C-M16

Číslo dílu: 539709

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Četnost připojování	50
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M3
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	38 g
Elektrické připojení	3 piny úhlová zásuvka tvar A podle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar
Kabelové šroubení	M16
Přípustný průměr kabelu	6 mm...8 mm
Průřez přívodních vodičů	1.5 mm ²
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-20 °C...115 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál těsnění	HNBR