



Dum
my

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Četnost připojování	50
Výstup kabelu	úhlový
Upozornění k výstupu kabelu	lze přetočit o 180°
Hmotnost výrobku	35 g
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec tvaru B, podle průmyslového standardu 11 mm
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	na elektromagnetický ventil s centrálním šroubem M3
Elektrické připojení 2, připojovací technika	šroubová svorka
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...250 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...250 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	6 A
Odolnost nárazům napětí	2 kV
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Kabelové šroubení	M16x1,5
Průměr kabelu	6 mm...8 mm
Jmenovitý průřez vodičem	0.75 mm ²
Stupeň krytí	IP65
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-20 °C...115 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi

Parametr	Hodnota
Materiál tělesa	zesílený PA
Barva tělesa	černá
Materiál těsnění	HNBR