

Zásuvka MSSD-E-M12

Číslo dílu: 539711

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Četnost připojování	50
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M3
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	11 g
Elektrické připojení 1	úhlová zásuvka, čtyřhranný tvar, 3 piny, tvar C
Elektrické připojení 2	šroubovací svorka
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...300 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...250 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	6 A
Kabelové šroubení	M12
Přípustný průměr kabelu	4 mm...6 mm
Průřez přívodních vodičů	0.75 mm ²
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-20 °C...115 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	zesílený PA
Barva tělesa	černá
Materiál těsnění	HNBR