

Zásuvka
MSSD-EB-M12
Číslo dílu: 539712

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Četnost připojování	50
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil středovým šroubem M2,5
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	11 g
Elektrické připojení	3 piny úhlová zásuvka Tvar C podle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar
Kabelové šroubení	M12
Přípustný průměr kabelu	4 mm...6 mm
Průřez přívodních vodičů	1.5 mm ²
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-40 °C...125 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál těsnění	HNBR