


Baterie redukčních ventilů LRB-1/4-DB-7-O-K2-MINI

Číslo dílu: 540040

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Mini
Řada	DB
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	na P-lištu přímo řízený pístový regulační ventil
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním se zpětným odvětráním
Provozní tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.05 MPa...0.7 MPa
Rozsah regulace tlaku	0.4 bar...40 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	7.25 psi...101.5 psi
Max. hystereze tlaku	0.5 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1000 l/min
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 °C...50 °C
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	500 g
Způsob upevnění	montáž do panelu s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Materiál uzavíracího šroubu	ocel pozinkováno
Materiál distančních kolíků	tvárná slitina hliníku
Ateriál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnícího kroužku	PVC
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	zesílený PA