

Tlumič nárazu YSRW-DGC-18-KF

Číslo dílu: 540347

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	18
Tlumení	samočinně nastavitelné měkká charakteristika
Montážní poloha	libovoln.
Snímání poloh	bez
Max. rychlost nárazu	3 m/s
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Způsob upevnění	kontramaticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel