

# Tlumič nárazu YSRW-DGC-32-GF

Číslo dílu: 540350

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                          | Hodnota                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Velikost                          | 32                                              |
| Tlumení                           | samočinně nastavitelné<br>měkká charakteristika |
| Montážní poloha                   | libovoln.                                       |
| Snímání poloh                     | bez                                             |
| Max. rychlost nárazu              | 3 m/s                                           |
| Princip činnosti                  | tlačný<br>jednočinn.                            |
| Třída odolnosti korozi KBK        | 2 - mírné nároky na odolnost korozi             |
| Shoda s LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Okolní teplota                    | -10 °C...80 °C                                  |
| Způsob upevnění                   | kontramaticí                                    |
| Upozornění k materiálu            | v souladu s RoHS                                |
| Materiál pístnice / pohybové tyče | silně legovaná ocel                             |