

Sada manometru DPA-40-16-MA-SET

Číslo dílu: 540782

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 837-1
Jmenovitá velikost manometru	27
Konstrukce	Manometr s Bourdonovým perem
Způsob upevnění	s vnějším závitem
Provozní tlak	16 bar
Třída přesnosti měření	4
Stupeň krytí	IP43
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatické připojení	R1/8
Hmotnost výrobku	16 g