

Ventil s pomalým náběhem tlaku MS12-DE-G-V24

Číslo dílu: 541498

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce odvětrání	lze škrtit
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Pomocné ruční ovládání	s aretací tlačítkem
Konstrukce	Píst-uložení
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Způsob řízení	nepřímo řízené
Napájení řídicím tlakem	interní
Směr proudění	není reverzibilní
Funkce ventilu	2/2
Indikace spínací polohy	s příslušenstvím
Provozní tlak	3 bar...16 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Doba sepnutí	100%
Hodnoty cívek	24 V DC: 8,4 W 42 V AC: 50 Hz, příkon 14,0 VA při spínání, 10,0 VA trvale 42 V AC: 60 Hz, příkon 12,0 VA při spínání, 7,0 VA trvale
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:·:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	3800 g
Elektrické připojení	podle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar
Indikace stavu signálu	s příslušenstvím
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Připojení pneumatiky 1	bateriový modul
Pneumatické připojení 2	Bateriový modul

Parametr	Hodnota
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku