

Rozbočovací modul MS12N-FRM-G

Číslo dílu: 541682

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	rozbočovací modul
Provozní tlak	0 bar...20 bar
Normální jmenovitý průtok v hlavním směru proudění 1->2	25000 l/min...42000 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	3000 g
Připojení pneumatiky 1	bateriový modul
Pneumatické připojení 2	Bateriový modul
Pneumatické připojení 3	NPT 2
Pneumatické připojení 4	NPT1
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku