


Modul pro mezipolohy DADM-DGC-32-A

Číslo dílu: 541701

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Montážní poloha	libovoln.
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Max. rychlost nárazu	3 m/s
Max. doba kyvu	100 ms
Opakovatelná přesnost	0.02 mm
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	530 g
Způsob upevnění	upnuto k válci DGC
Pneumatické připojení	QS-4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dorazového šroubu	ocel pozinkováno
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál páky	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál svorek	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál matice	ocel pozinkováno
Jemné seřízení	2 mm
Princip činnosti	dvojčinný