


Modul pro mezipolohy DADM-DGC-40-A

Číslo dílu: 541702

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Montážní poloha	libovoln.
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Max. rychlost nárazu	3 m/s
Max. doba kyvu	300 ms
Opakovatelná přesnost	0.02 mm
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	970 g
Způsob upevnění	upnuto k válci DGC
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dorazového šroubu	ocel pozinkováno
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál páky	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál svorek	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál matice	ocel pozinkováno
Jemné seřízení	4 mm
Princip činnosti	dvojčinný