


Manometr MA-27-25-R1/8

Číslo dílu: 541734

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah zobrazení	0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Jmenovitá velikost manometru	27
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Konstrukce	Manometr s Bourdonovým perem
Způsob upevnění	montáž do vedení
Provozní médium	netečné plyny neutrální kapaliny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	žádný acetylén žádný kyslík
Provozní tlak	0 MPa...2.5 MPa 0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Faktor střídavého zatížení	0.66
Třída přesnosti měření	4
Stupeň krytí	IP43
Teplota média	0 °C...60 °C
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Poloha připojení	na zadní straně uprostřed
Pneumatické připojení	R1/8
Materiály ve styku s médiem	vyztužený PA
Materiál závitového čepu	zesílený PA
Materiál tělesa	PA
Materiál průhledového skla	PS
Barva tělesa	černá
Hmotnost výrobku	8 g

Parametr	Hodnota
Stupnice	dvojitá stupnice bar (vnější) psi (uvnitř)